

高效脱色絮凝剂DFA的脱色和絮凝效果

照片-1 活性蓝19: 100ppm




未处理 加入130ppm 过滤后

照片-2 酸性蓝120: 100ppm




未处理 加入70ppm 几小时后

照片-3 直接红80: 100ppm



未处理 加入90ppm 过滤后

照片-4 酸性红249: 100ppm



未处理 加入80ppm 几小时后

照片-5 酸性黄127: 100ppm




未处理 加入110ppm 过滤后

照片-6 木质素磺酸钠: 1,000ppm



未处理 加入550ppm 过滤后

照片-7 牛皮纸浆厂废水: 17,000ppm



未处理 pH 4 加入110ppm

照片-8 聚合物乳液: 1,000ppm



未处理 加入90ppm 过滤后